



検索

Global Site

ホーム バイオサイエンス製品 産業機器製品 カタログ サポート インストルメンツ事業案内 学ぶ・知る お問い合わせ

測定機 CNC画像測定システム 白色干渉顕微鏡システム 三次元測定機 大規模空間非接触測定機 X線 / CT検査 顕微鏡 半導体分野

ホーム > 産業機器製品 > 測定機 > 測定機アクセサリ > 心出し顕微鏡 S2

印刷用ページ

測定機一覧

- 測定機アクセサリ
 - 万能投影機・測定顕微鏡共通アクセサリ ステージ
 - 万能投影機・測定顕微鏡共通アクセサリ 回転テーブル
 - 万能投影機・測定顕微鏡共通アクセサリ 傾斜センタ台 A2
 - 万能投影機・測定顕微鏡共通アクセサリ プリント
 - 万能投影機・測定顕微鏡共通アクセサリ 標準スケール 300mm
 - オプティカルフラット
 - オプティカルパラレル
 - 心出し顕微鏡 S2

- ニコン製品の活用例
 - アプリケーション一覧
 - お客様導入事例

用途・目的からかんたん検索 産業機器選択ナビ

- イベント情報
 - 展示会情報
 - 講習会情報

- 学ぶ・知る
 - 測定機の基礎知識

心出し顕微鏡 S2

治具中ぐり盤、フライス盤等のカッター中心軸と被加工面上の基準点との心合わせに最適の工作機械用顕微鏡。



心合わせが素早く正確に行なえます。工作機械の主軸（カッタースピンドル）にセットし、接眼レンズをのぞきながら、視野内に見える指標の中心に被加工面上の基準点を合致させることにより、芯合わせが容易かつ正確に行なうことができます。

- 接眼鏡筒の光軸とテーパ軸の角度が65°で、ナショナルテーパNo.40またはモールステーパNo.3のうちいずれか1種付きが標準品です。

* 標準テーパシャック以外を希望される場合は、本機に取り付けできるシャックを支給してください。シャックに合わせて光軸調整いたします。本機に一度取り付け付けたシャックを後で交換することはできませんのでご注意ください。

* ナショナルテーパは汎用フライス盤用です。マシニングセンタに取り付ける場合は、ご相談ください。

価格についてのお問い合わせ

製品・デモについてのお問い合わせ

関連製品



測定顕微鏡

適正な倍率で拡大した被検物をテンプレートと比較する、測定を目的とした顕微鏡。



万能投影機

被検物を正確な倍率で投影し、形状・寸法を観察・測定。



測定機アクセサリ

万能投影機や測定顕微鏡で使用する共通アクセサリです。

生産終了品一覧

お問い合わせ・サポート

ページトップへ戻る

製品購入のご相談

ショールームのご案内

故障・修理について

製品の操作・機能について

カタログのご請求 (郵送)

ショールーム

アフターサービスについて

よくあるご質問